

AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	188 mm
Pes total	1,182 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

SUPPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	120 mm
Sterferencia de giro	240 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	45 mm

AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

