

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, antiestàtic, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,649 kg

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

XLP125x40-Ø8,3 NL45

