

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Pasūtījuma numurs 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	115 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	115 mm
Korpusa platums	115 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6006

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Koroziijas izturīgs ●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	850 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	680 kg
Statiskā kravnēsība	1700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,524 kg

NOVATECH

ETP 085X115-Ø30 HL115

EAN 4031582330380

Pasūtījuma numurs 00839737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

