



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	✓
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	138 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.962 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色，导电
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm
圆顶直径	60 mm

固定件

固定件类型	合成膨胀机，方形
阀杆长度	24 mm
膨胀固定件 (最小)	22 mm
膨胀固定件 (最大)	24 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218
订单号 00006650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

