

# PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero                   |
|                                    | blando                           |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático, perfil de bloque      |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 400 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 100 mm                           |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                            |
| Longitud del cubo                  | 74 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 55 Shore A                       |

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nombre del producto         | Puretech air |
| Tipo                        | Aro          |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 200 kg       |
| Capacidad de carga estática | 400 kg       |
| Peso total                  | 2,665 kg     |

# PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

