

# ALPHA

3477UFR160P63

EAN 4031582305951  
Objednávací číslo 00030347

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení   |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                         |
| Statická Nosnost            | 600 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 200 mm                         |
| Stavební výška              | 96 mm                          |
| Celková hmotnost            | 2,548 kg                       |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál středu    | Polyamid                                       |
|                    | měkký  |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvicí, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Valivé ložisko                                 |
| Osa kola           | Šroub s maticí                                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)                        |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                    |
| Průměr             | 160 mm   |
| Šířka Běhoun       | 46 mm  |
| Šířka středu kola  | 46 mm  |
| Tvrdost Běhoun (A) | 63 Obuv A                                      |

## UCHYCENÍ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice    | Široký               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou    |
| Vyosení         | 60 mm                |
| Poloměr otáčení | 167 mm               |
| Průměr otáčení  | 334 mm               |
| Poloměr otáčení | 96 mm                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ALPHA

3477UFR160P63

EAN 4031582305951  
Objednáací číslo 00030347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

