

ALPHA

3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Nosivost na 6 km/h	200 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	161 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	1.73 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Metalni
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3478ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306415

Broj porudžbine 00002760
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

