INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●○○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	280 °C
Înălțime totală	108 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,46 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, greu
FormăFurcă	Larg
Culoare	Oțel Inoxidabil

ROATĂ

Material pentru corp	Termoset Plastic, rezistent la căldură
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Axă	Înșurubat cu piuliță
Benză de rulare	35 mm
Roată	Negru
Diametru	80 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	90 pe malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	100 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH