


# NOVATECH

RK.ETP082X62-Ø47X13

EAN 4031582330397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ● ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpusa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 600 kg

Statiskā kravnesība 1200 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

## RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	82 mm
Protektora platums	62 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa diametrs	47 mm
Gultņa platums	13 mm

## TEHNISKIE RASĒJUMI

