

STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Stylea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 87 mm |
| Kopējais platums | 53 mm |
| Kopējais svars | 0,197 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gūltnis | Grozāms stienis |
| Pagrieziena rādiuss | 62 mm |
| Grozāms savienojums | 124 mm |
| Kupola diametrs | 20 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
| Plāksnes garums | 38 mm |
| Plāksnes platums | 38 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 28 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 28 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 4,4 mm |