

# ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Numer zamówienia 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	300 mm
Szerokość Bieżnia	55 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	66 mm
Szerokość korpusu	55 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	600 kg
Nośność przy 6 km/h	480 kg
Nośność statyczne	1200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	3,892 kg

# ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Numer zamówienia 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

