

## STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                  |
| Behuizingstype               | Wielen met Wielslot     |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                   |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                   |
| Totale hoogte                | 57 mm                   |
| Totale breedte               | 37 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,72 kg                 |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis    |
| As                            | Geklinkt                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 55 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 11 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

## BEHUIZING

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Polyamide               |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager      | Kraagpen, draaiend      |
| Zwenk radius    | 47 mm                   |
| Draaicirkel     | 94 mm                   |
| Diameter koepel | 18 mm                   |

## FITTING

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 8 mm                       |

# STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

