

AVIANA

5976PIP075R36-32S1X30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Aviana
Type	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	104,5 mm
Largeur totale	69 mm
Poids	0,723 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage	Gris anthracite (RAL7016)
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Gris argenté (RAL7001)
Déport	29 mm
Rayon d'encombrement	69,5 mm
Diamètre d'encombrement	138 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	2

Red Dot
Design
AwardGerman
Design
Award