

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268
Número de comanda 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	30 kg
Tracidad de carga estàtica	60 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	49 mm
Àmplia general	38 mm
Pes total	0,026 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	42 mm
Banda de rodadura ample	6 mm
Corporació ample	6 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SUPORT

Material	Polipropilè
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	16 mm
Scio de giro	39 mm
Sterferencia de giro	78 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Número de comanda 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

