ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-26/11

EAN 4031582090215



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Аксесуар
ОбВантажопідйомністьь 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0,01 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, квадрат
Діаметр Болт	26 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-26/11

EAN 4031582090215

Номер замовлення 00016313

Креслення продукту



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH