

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Numéro de commande 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	28 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	26 mm
Largeur du corps	28 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Statique Capacité de charge	700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,477 kg

NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Numéro de commande 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

