

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Número de comanda 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nom del producte                  | Integral assist                                                               |
| Tipus                             | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional                |
| Tracidad de carga a 4 km/h        | 150 kg                                                                        |
| Conducció elèctrica               | No                                                                            |
| Inoxidable                        | No                                                                            |
| Compatible amb WeAssist           | 1                                                                             |
| Tracidad de carga estàtica        | 450 kg                                                                        |
| Temperatura (mínim)               | -10 °C                                                                        |
| Temperatura màxima (màxim)        | 40 °C                                                                         |
| Alçada total                      | 183 mm                                                                        |
| Àmplia general                    | 110,5 mm                                                                      |
| Pes total                         | 4,68 kg                                                                       |
| Tipus de protecció                | IPX6 (només per a components electrònics integrats)                           |
| Temperatura ambiental permissible | Temperatura de funcionament de 5 °C a 40 °C, humitat de l'aire del 20% al 80% |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 115 mm                        |
| Sterferencia de giro | 230 mm                        |
| Dome Dictel          | 110,5 mm                      |

## RODA

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material corporal                   | Acero, hierro              |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos             |
| El Bearing                          | Cub Hub Motor              |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (RAL7015) |
| Protectors de fil                   | Guàrdia integrada          |
| Diametralització                    | 150 mm                     |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                      |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A                 |

## FITACIÓ

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta |
|------------------|----------------------------------------------------------------|



Premi  
Red Dot  
Disseny  
Award

# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Número de comanda 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Premi  
Red Dot  
Design  
Award