

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea low height
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	90 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	180 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	78 mm
总宽度	58 mm
总重量	0.22 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	银灰色（RAL7001）
偏移量	23 mm
旋转半径	60.5 mm
转向干涉	121 mm
圆顶直径	30 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
胎面颜色	石板灰（RAL7015）
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	8 mm



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



iF 设计奖

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373011

订单号 00770581

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



iF 设计奖