

AGILA CARE

2474YGO125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
---------------	-----------

Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
-----------------	-----------

Slijtage	● ● ● ○ ○
----------	-----------

Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○
-----------------------	-----------

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila care
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm
Totaal gewicht	0,919 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Draaicirkel	207 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm

AGILA CARE

2474YGO125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

