INFORMACE O PRODUKTU

# DURATECH HEAT

## IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



Obrázek se může lišit od původního produktu

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Hliník |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Suchá ložisková průchodka |
| Barva Kola | Kovová |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 35 mm |
| Průměr otvoru pro Šroub | 8,4 mm |
| Délka náboje | 45 mm |
| Šířka středu kola | 35 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 95 Shore D |

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●○○○ |
| Opotřebení | ●●●●● |
| Odolné vůči korozi | ●●●●● |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Duratech heat |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 125 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ano |
| Statická Nosnost | 250 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 280 °C |
| Celková hmotnost | 0,34 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

## IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Objednací číslo 00034267

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH