

## LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10

EAN 4031582419078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Linea light

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 40 °C

Alçada total 75,5 mm

Àmplia general 55 mm

Pes total 0,177 kg

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	15 mm

## SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	23 mm
Scio de giro	65 mm
Sterferencia de giro	130 mm
Dome Dictel	30 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

El Deutscher  
Dissenyador  
Club

Premi Interzum



Premi IF Disseny

# LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10

EAN 4031582419078



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny