

# AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-12,3

EAN 4031582351057



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	43 mm
Peso complessivo	0,155 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Larghezza corpo	19 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, medio
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	24 mm
Raggio di piroettamento	49 mm
Ingombro di piroettamento	98 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	12,3 mm
Suggerimento	Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.

# AGILA STAINLESS

7470PJH050P30-12,3

EAN 4031582351057



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

