ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea clinic
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	450 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	155 mm
Общая ширина	71 mm
Общий вес	1,03 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Повортный узел	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	47,5 mm
Радиус поворота	127 mm
Поворотное соединение	254 mm
Диаметр купола	45,5 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый белый (RAL9002)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	42 mm

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

Номер заказа 00034521

Чертежи изделия





Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH