

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Pasūtījuma numurs 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
	mīksts
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Koroziijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	810 kg
Krāvnese pie 6 km/h	675 kg
Statiskā krāvnese	1350 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	7,92 kg

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Pasūtījuma numurs 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

