

## ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ○ ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Elastech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 1000 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                             |
| Greutate totală                   | 2,37 kg                           |

## ROATĂ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                                  |
| Material pentru corp                    | Aluminiu                               |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie            |
| Roată                                   | Jet negru (similar RAL9005)            |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet            |
| Diametru                                | 250 mm                                 |
| Benză de rulare                         | 50 mm                                  |
| Diametrul găurii Axă                    | 20 mm                                  |
| Lungime butuc                           | 60 mm                                  |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                                  |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A                          |

# ELASTECH


IEP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Numărul de comandă 00801772  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IEP 250x50-Ø20 H1.60

EAN 4031582319750

Numărul de comandă 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.