

KAPPA

9681SFP160P63 CL67

EAN 4031582367027

Pasūtījuma numurs 00838219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	540 kg
Kravnesība pie 6 km/h	450 kg
Statiskā kravnesība	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	205 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	4,339 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds, smags mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	58 mm
Pagrieziena rādiuss	140 mm
Grozāms savienojums	280 mm ✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9681SFP160P63 CL67

EAN 4031582367027

Pasūtījuma numurs 00838219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9681SFP160P63 CL67

EAN 4031582367027

Pasūtījuma numurs 00838219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

