

# PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ○ ○ ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Nume produs                       | Puretech air |
| Tip                               | Roată        |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg       |
| Conductiv electric                | Nu           |
| Inoxidabil                        | Nu           |
| Capacitate de încărcare statică   | 300 kg       |
| Greutate totală                   | 1,35 kg      |

## ROATĂ

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                            |
| Material pentru corp                    | Tablă de oțel                    |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă pneumatică, profil bloc |
| Lagăr                                   | Rulment cu role                  |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet      |
| Diametru                                | 260 mm                           |
| Benză de rulare                         | 85 mm                            |
| Diametrul găurii Axă                    | 25 mm                            |
| Lungime butuc                           | 74 mm                            |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 55 Pe malul A                    |

# PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

