

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech air
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	150 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Greutate totală	1,35 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Anvelopă pneumatică, profil bloc
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	260 mm
Benză de rulare	85 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	74 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	55 Pe malul A

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

