

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech heat
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	280 °C
Waga całkowita	0,21 kg

KOŁO

Materiał ciała	Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło	Czarny
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	45,5 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Numer zamówienia 00035369
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

