

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	20 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	40 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	42,5 mm
Largura geral	26 mm
Peso geral	0,05 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	11 mm
Raio giratório	27 mm
Interferência giratória	54 mm
Diâmetro do dome	26,5 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	32 mm
Largura do Piso	14 mm
Largura do corpo	14 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	38 mm
Largura da placa	32 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	24 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	30 mm
Diâmetro do furo da placa	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Número de encomenda 00032082
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

