

LEVINA STAINLESS

5381PJC125P30-13 XL

EAN 4031582382105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Levina stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	161 mm
Общий вес	0,6 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	38,5 mm
Радиус поворота	130 mm
Поворотное соединение	260 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club

LEVINA STAINLESS



5381PJC125P30-13 XL

EAN 4031582382105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club