

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numărul de comandă 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp | Fontă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 300 mm |
| Benză de rulare | 100 mm |
| Diametrul găurii Axă | 40 mm |
| Lungime butuc | 120 mm |
| Lățimea corpului | 100 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de rulare (D) | 42 malul D |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs | Novatech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 3120 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2600 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 5200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 18,81 kg |

NOVATECH

FTP 300X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numărul de comandă 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

