



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
静态载重	110 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	103 mm

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	24 mm
旋转半径	61.5 mm
转向干涉	123 mm

## 固定件

固定件类型	合成膨胀机，圆形
膨胀固定件 (最小)	31 mm
膨胀固定件 (最大)	35 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

# AGILA

2470DIK075R07-Ø31-35

EAN 4031582328158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

