

DURATECH

UOR080x34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	360 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,12 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR080x34-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

