

KAPPA

9688IFP125P63 CL67

EAN 4031582366228

Número de comanda 00827735



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ●

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Kappa

Tipus Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 300 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 240 kg

Tracidad de carga estàtica 600 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 85 °C

Alçada total 170 mm

Àmplia general 98 mm

Pes total 0 kg

RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Grey / No Marcatge
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Color	Passivat blau
Scio de giro	112,5 mm
Sterferencia de giro	225 mm
	✓
Dome Dictel	96 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

KAPPA

9688IFP125P63 CL67

EAN 4031582366228
Número de comanda 00827735



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

