

ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Objednávací číslo 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdość Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ●

Opotřebení ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	2,341 kg

ELASTECH

IFP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297
Objednáací číslo 00836073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

