

## AGILA

2477PJP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326864

Номер на поръчката 00032058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 163 mm                              |
| Общо тегло                         | 1,006 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилка                 | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 41 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 131 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 262 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                  | Синтетичен разширител, кръгъл                                                  |
| Удължаващи фитинги (минимум)    | 21,5 mm                                                                        |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 24 mm                                                                          |
| Намек                           | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

# AGILA

2477PJP125R07- $\varnothing$ 21,5-24

EAN 4031582326864

Номер на поръчката 00032058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

