

# SOCKET

Kunststoff Hülse R20-18/11 RAL7015

EAN 4031582090116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии



## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Название продукта            | Розетка        |
| Тип                          | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч  | 40 kg          |
| Электропроводящий            | Нет            |
| Нержавеющая сталь            | Нет            |
| Грузоподъемность статическая | 80 kg          |
| Общая высота                 | 36 mm          |
| Общий вес                    | 0 kg           |

## КРОНШТЕЙН

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Цвет | Сланцево-серый (RAL7015) |
|------|--------------------------|

## ФИТИНГ

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Тип фитинга  | Синтетический разъем, круглый |
| Диаметр Болт | 18 mm                         |