



图片可能与原产品不同

表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|           |          |
|-----------|----------|
| 产品名称      | Novatech |
| 外壳类型      | 轮子       |
| 3 km/h的载重 | 400 kg   |
| 导电        | 否        |
| 不锈        | 否        |
| 静态载重      | 800 kg   |
| 温度范围（最低）  | -20 °C   |
| 最高温度范围    | 60 °C    |
| 总重量       | 1.59 kg  |

轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 钢、铁     |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承      | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 95 mm   |
| 胎面宽度    | 40 mm   |
| 轴孔直径    | 20 mm   |
| 中心长度    | 45 mm   |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A  |
| 轴承类型    | 6204ZV  |

