

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Pasūtījuma numurs 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	88 mm
Kopējais platums	65 mm
Kopējais svars	0,28 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gultnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	10 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	73 mm
Grozāms savienojums	146 mm
Kupola diametrs	45 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	11 mm

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Pasūtījuma numurs 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

