

## LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Pasūtījuma numurs 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	88 mm
Kopējais platums	65 mm
Kopējais svars	0,28 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	10 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Balts alumīnijs (RAL9006)
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	73 mm
Grozāms savienojums	146 mm
Kupola diametrs	45 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	11 mm

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Pasūtījuma numurs 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

