

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582330458

Pasūtījuma numurs 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Alumīnijs
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgums ●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	500 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	400 kg
Statiskā kravnēsība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,84 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582330458

Pasūtījuma numurs 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

