

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Номер на поръчката 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1,17 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	58 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Номер на поръчката 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

