

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	550 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	550 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	550 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	102 mm
Ancho total	86 mm
Peso total	2 kg

SOPORTE

Color	Blanco
Desplazamiento	46 mm
Radio de giro	77.5 mm
Interferencia de giro	155 mm
Diámetro del domo	86 mm

ARO

Cojinete	Rodamiento de rodillos, amortiguado
Color Aro	Negro
Diámetro	63 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	90 mm
Anchura de la placa	90 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	70 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	70 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Número de pedido 00062069

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

