

PURETECH AIR

DQP260X85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
	macio
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	260 mm
Largura do Piso	85 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Puretech air

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 150 kg

Capacidade de carga estática 300 kg

Peso geral 1,565 kg

PURETECH AIR

DQP260X85-Ø20 HL74 6PR

EAN 4031582428858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

