


# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Attrition                 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit                  | Footmaster         |
| Type                            | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 310 kg             |
| Conducteur électrique           | Non                |
| Inoxydable                      | Non                |
| Plage de température (minimale) | -10 °C             |
| Plage de température (maximale) | 90 °C              |
| Hauteur                         | 150 mm             |
| Largeur totale                  | 128 mm             |
| Poids global                    | 8.45 kg            |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 32 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |
| Diamètre du dôme        | 112 mm |

## ROUE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Roulement          | Moyeu non usiné |
| Diamètre           | 100 mm          |
| Largeur du Bandage | 30 mm           |
| Largeur du corps   | 30 mm           |

## RACCORD

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Longueur de plaque                    | 112 mm |
| Largeur de plaque                     | 112 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 92 mm  |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 92 mm  |
| Diamètre du trou de la plaque         | 9 mm   |

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numéro de commande 00800106

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

