

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Objednáací číslo 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Kovová
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	45 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,51 kg

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668
Objednací číslo 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

