

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numéro de commande 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	37 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	48 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,471 kg

PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numéro de commande 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

