

## GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●●

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea stainless                  |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnēsība pie 3 km/h                | 80 kg                            |
| Nerūsējošais                         | ✓                                |
| Statiskā kravnēsība                  | 160 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 162 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,55 kg                          |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 30 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materiāls           | Poliamīds  |
| Dakšas forma        | Slēgts   |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets              | 40 mm  |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm   |
| Grozāms savienojums | 205 mm   |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avēre zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm             |

# GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

