

## ZETA

4687UOP200P63

EAN 4031582308235  
Objednáací číslo 00804227

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                           |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepavní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 800 kg                         |
| Nosnost 6 km/h              | 640 kg                         |
| Statická Nosnost            | 1600 kg                        |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                          |
| Celková výška               | 240 mm                         |
| Stavební výška              | 96 mm                          |
| Celková hmotnost            | 3,38 kg                        |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 200 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 55 mm                                      |
| Poloměr otáčení | 161 mm                                     |
| Průměr otáčení  | 322 mm                                     |
| Poloměr otáčení | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4687UOP200P63

EAN 4031582308235  
Objednáací číslo 00804227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

